

# CDM SERIE STIFTLASAPPARATUUR CONDENSATOR ONTLADING

Compacte, lichtgewicht en draagbare stiftlasapparaten voor het stiftlassen met condensator ontlading. Geschikt voor het stiftlassen van lasbouten en lasstiften met een diameter van 2 t/m 10mm. op koud gewalste dunne plaat van staal, rvs, aluminium en messing.



MODEL VARIANT	CD M8 CONTACT	CD M9 CONTACT	CD M10 CONTACT
Nominale Capaciteit	66.000 µf	99.000 µf	132.000 µf
Las Bereik Staal	Ø2 - 8 mm	Ø2 - 10 mm	Ø2 - 10 mm
Las Bereik RVS	Ø2 - 8 mm	Ø2 - 8 mm	Ø2 - 10 mm
Las Bereik Aluminium	Ø2 - 6 mm	Ø2 - 6 mm	Ø2 - 6 mm
Las Bereik Verzinkte Plaat	Ø2 - 6 mm	Ø2 - 8 mm	Ø2 - 8 mm
Gewicht lasunit	16,5 kg	17,5 kg	18,5 kg
Voltage	230V	230V	230V

Stiftlasapparaat inclusief:

- laspistool met driepoot
- massakabels met griptang
- bouthouder naar keuze
- CDM10 tevens incl. lange driepoot

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Input Netspanning	230 V AC
Netfrequentie	50 - 100 Hz
Fase	1
Input Zekering	10 A
Stroombron	electrolytische condensatoren
Output Spanning	25 - 200 V DC
Beveiligingsklasse	IP 31
Afmeting (LxBxH incl. handvat)	400 x 200 x 260 mm.
Veiligheids Circuits	2
Las Snelheid	van 10 tot 50 / minuut

LASPISTOOL	
Las Bereik	2 - 10 mm
Maximale Lengte Lasbout	standaard tot 40mm. met lange driepoot t/m M8x55mm. met verlenging alle lengtes
Lengte Pistool	202 mm
Standaard Kabellengte	3 m (verlengkabel leverbaar)
Gewicht Pistool (incl. 3 m kabel)	contact: 1,9 kg



# ACCESSOIRES



## BOUTHOUDEUR

De lasbout of een ander stiftlasproduct wordt voor het stiftlasproces geplaatst in een bouthouder.



Voor een perfecte positionering gebruikt u de Nose Cone. Ook de kleine series kunt u hiermee nauwkeurig en eenvoudig stiftlassen.

ARTIKELNUMMER 79101070



We hebben een speciaal centreergereedschap voor u ontwikkeld om de huls van de nose cone uit te lijnen.

ARTIKELNUMMER 79101114



## ASSORTIMENTSKIST

Degelijke assortimentskist met lasbouten in roestvast staal of staal verkoperd, inclusief bouthouders M3 t/m M8.

STAAL: ARTIKELNUMMER 30-5

RVS: ARTIKELNUMMER 30-6



## LASSPRAY

Lasspray op waterbasis voor een extra mooi en schoon resultaat bij het stiftlassen van roestvaststaal.

FLACON MET VERSTUIVER  
ARTIKELNUMMER 7010015

LASSPRAY PER LITER  
ARTIKELNUMMER 70100112



## OPBERGKIST

Met deze handige opbergkist, bergt u uw stiftlasapparaat na gebruik altijd netjes op.

ARTIKELNUMMER 30-58